

Garant

Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3/30

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2742 3/30
GTIN	4067263097624
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 1,7 mm
Posuv f	0,1 - 0,23 mm/ot,
Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Obsah	273729 3
Počet kusov	30
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Typ	HB7020
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	200	K
CuZn	vhodný	250	N
Uni	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštičkastredné opracovanie Šírka zápichu w
3

273729 3