

Garant

Upichovacia doštička stredné opracovanie, HB7020, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 4/50

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2742 4/50 |
| GTIN | 4067263097655 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|----------------------------|---|
| Posuv f | 0,1 - 0,26 mm/ot, |
| Uhlový Polomer r | 0,4 mm |
| Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm |
| Hĺbka rezu a _p | 0,9 - 2,2 mm |
| Obsah | 273729 4 |
| Počet kusov | 50 |
| Typ | HB7020 |
| Hlavné použitie | P |
| Ďalšie použitie | M |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 120 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 | S |
| GG(G) | vhodný | 200 | K |
| CuZn | vhodný | 250 | N |
| Uni | vhodný | | |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

Upichovacia doštičkastredné opracovanie Šírka zápichu w
4

273729 4