

**HOLEX****Ťažné čapy utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308635 40
GTIN	4045197644480
Trieda položky	32Z

**Popis****Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

**Použitie:**

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

**Vhodné pre:**

FADAL, podobne ISO 7388, 3 mm predĺžený.

**Upozornenie:**

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

**Utesnené** – O-krúžkom. K dispozícii nie je vhodný upínací kľúč.

**Technický opis**

L <sub>1</sub>	19,25 mm
Ø zväzku D	22 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	18,95 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm

Závit M	M16
Vhodné pre strmé kužele	40
Celková dĺžka L	47,5 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388-3
Druh produktu	Ťažné čapy