

Garant**Ťažné čapy Tvar B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308640 40
GTIN	4045197150967
Trieda položky	31Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Závit M	M16
Celková dĺžka L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Ø zväzku D	22,5 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Ø hlavy D ₁	18,95 mm
Vhodné pre strmé kužele	40

vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
--	-----------