

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti TCGT, HU7310, M: 16T304/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2680 16T304/30
GTIN	4067263098355
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Obsah	260986 HU7310
Počet kusov	30
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,25 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N

Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

TC.T 16T304 Typ HU7310

260986 HU7310