



Základná súprava plochá, pre závit M: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082715 M8
GTIN	2050001739995
Trieda položky	04D

Popis

Popis:

Vrták na termálne vrtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výhoda:

- **Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).**
- **Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.**
- **Pevný základ pre závit s vysokými vyťahovacími silami.**
- **Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).**

Rozsah balenia:

- **1 špeciálne upínacie skľučovadlo MK2 s chladiacim krúžkom.**
- **1 hákový a otvorený kľúč.**
- **4 upínacie čeluste ER25 vo vhodných veľkostiach pre M4 – M12.**
- **1 vrták na termálne vrtanie Flowdrill vo zvolenej veľkosti závit.**
- **1 tvarovací závitník Flowtap vo zvolenej veľkosti závit.**
- **1 špeciálny oddelovací prostriedok pre vrtanie vrátane mosadzného štetca (FDKS100; 100 g).**
- **1 špeciálny olej na závit vrátane štetca so štetinami (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 systémový kufrík so stručným návodom (podrobná príručka na stiahnutie vo formáte PDF).**

Upozornenie:

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. **Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.**

Technický opis

pre závit M

M8

Druh produktu

Vrtáky pre termálne vrtanie

PríslušenstvoStrojný tvárniaci závitník bez mazacích drážokHSS-E-PM
6HX M M8

139115 M8