

HOLEX

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitu utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308720 50
GTIN	4045197151056
Trieda položky	32Z

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kuželom **DIN 69871/ISO 7388-1**.

Upozornenie:

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Celková dĺžka L	65 mm
Vhodné pre strmé kužele	50
L ₁	25,1 mm
Závit M	M24
Ø zväzku D	39,3 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50

Ø hlavy D ₁	32 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50