

HOLEX**Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308740 40
GTIN	4045197151063
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kuželom **DIN 69871/ISO 7388-1**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment. K dispozícii nie je vhodný upínací kľúč.

Technický opis

Vnútorný závit	M16
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Ø hlavy D ₁	21,1 mm
Závit M	M16
Vhodné pre strmé kužele	40
L ₁	25,1 mm
Ø zväzku D	25,1 mm

Celková dĺžka L	53 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Vnútoraná hĺbka závitú	17 mm
Rozmer cez steny	22 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Druh produktu	Ťažný čap