

Garant

Kotúčové / deliace frézy s valcovou stopkou HSS šírka $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 63/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218408 63/4
GTIN	4045197533371
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Použitie reklamného textu:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Technický opis

\varnothing stopky D_s h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1113

Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 1,5 mm	99,9 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
Dĺžka goliera L_1	37 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 2,2 mm	100,5 mm
\varnothing goliera d_1	31,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Šírka a_p	1,5 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza