

Garant**Kopírovacia frézovacia hlava HPC, bez povlaku, Ø D h10: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210355 12
GTIN	4045197557698
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka hlavy l	16 mm
Ø rezných hrán D	12 mm
Dĺžka britov L ₂	9 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	6 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,1 mm
Veľkosť upínania	12 mm
Voľná dĺžka	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W

Uhol sklonu zubov	32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 10X4	219986 10X4
Montážny kľúč Typ 10X4	219987 10X4