

**HOLEX****Predĺženie pre závitník, Typ: 5L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 5L
GTIN	4045197336682
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 371	M7
pre menovitý $\varnothing$ závit $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
Predĺženie $K_2$	5,5 mm
pre štvorhran $K_1$	5,5 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	7 mm
pre $\varnothing$ stopky závit $d_2$	7 mm
Predĺženie $L_3$	230 mm

Predĺženie L <sub>2</sub>	70 mm
pre upínaciu dĺžku l <sub>1</sub>	26 mm
Predĺženie Ø D <sub>4</sub>	12,1 mm
Druh produktu	Predĺženie