

**Garant****Frézovacia hlava, ostré hrany HPC, bez povlaku, Ø D h10: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210345 16
GTIN	4045197557650
Trieda položky	21M

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty plných drážok pre  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

## Technický opis

Dĺžka hlavy l	28 mm
Dĺžka britov L <sub>2</sub>	16 mm
Ø rezných hrán D	16 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,17 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,14 mm
Veľkosť upínania	16 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Celková dĺžka L	45,3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Séria	TopCut
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 13X4	219987 13X4
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 13X4	219986 13X4