

Garant**Kopírovacia frézovacia hlava HPC, bez povlaku, Ø D h10: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210355 20
GTIN	4045197557711
Trieda položky	21M

Technický opis

Ø rezných hrán D	20 mm
Dĺžka hlavy l	25 mm
Dĺžka britov L ₂	15 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	10 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,16 mm
Veľkosť upínania	20 mm
Voľná dĺžka	25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W

Uhol sklonu zubov	32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 16X5	219987 16X5
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 16X5	219986 16X5