

**Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar ADB, Ø trňa d1: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302920 16 |
| GTIN | 4250122613954 |
| Trieda položky | 36E |

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

S líčovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

| | |
|---|--------|
| Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 16 |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm |
| Ø trňa d ₁ | 16 mm |
| Vonkajší Ø D | 32 mm |
| Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 |
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézy |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 16 | 309860 16 |
| Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16 | 309840 16 |
| Unášací krúžok pre Ø trňa 16 | 309870 16 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |