


## Kalibrácia DAkkS obojstranne Momentová skúšačka/senzor, Maximálny ťahovací moment: 0,1-1100/2Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	020150 0,1-1100/2
GTIN	
Trieda položky	49X

### Popis

#### Upozornenie:

Všetky kalibrácie krútiaceho momentu vrátane nastavenia a dokumentácie stavu dodávky. Pravá / ľavá kalibrácia. Kalibrácia DAkkS pre rozsah merania 0,1 – 1100 Nm.

### Technický opis

Maximálny ťahovací moment	0,1 - 1100 Nm
Kalibrácia	O4