

**Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320675 3
GTIN	5907412202754
Trieda položky	36C

Popis**Prevedenie:**

- **Uhol hrotu 60°.**
- **Ľahké vyhotovenie, bezúdržbové.**

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre sústruhy na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	400 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel	MK3
Ø puzdra D	50 mm
Úžitková dĺžka B	70 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	22 mm
maximálne otáčky	6300 min ⁻¹
Dĺžka hrotu C	27,5 mm

Celková délka L	151 mm
Druh produktu	Strediaci hrot