



Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320655 4
GTIN	5907412202723
Trieda položky	36C

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké prevedenie.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bez údržby.

Popis:

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

Morse kužel	MK4
Ø puzdra D	60 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	38 mm
maximálne otáčky	4500 min ⁻¹
Dĺžka hrotu C	43,5 mm

Úžitková dĺžka B	94,5 mm
pre hmotnosť obrobku	400 kg
Celková dĺžka L	196,5 mm
Druh produktu	Strediaci hrot