



## Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 10/16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Trieda položky	39R

### Popis

#### Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

#### Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

### Technický opis

najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Rozsah upínania	1 - 10 mm
Typ	10/16
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	77 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16

Vonkajší Ø	42,8 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vířacie skľučovadlo s ozubeným vencom