


**Garant**
**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125XSA**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Trieda položky	310

**Popis**
**Prevedenie:**

Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický. Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana. Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu. Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/komponentov. Vráťane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne. Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia. Rozhranie pre automatizáciu. Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí. Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm. Rýchla a intuitívna obsluha. Presnosť opakovania <0,01 mm. Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov. Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej. Upínací okraj pre úpinky. Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.

**Použitie:**

Perfektne na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

**Rozsah balenia:**

Základná lišta, vreteno, matica vretena, kryt vretena č. 363083.

**Zvláštne príslušenstvo:**

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

**Upozornenie:**

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

## Technický opis

Rozmer mriežky Spodná strana	80 mm
Hmotnosť	10,6 kg
Rozmery cez steny	13 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Rozsah upínania S2	92 - 230 mm
B	125 mm
L	270 mm
Rozsah upínania S1	0 - 144 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
Upínacia sila do maximálne	32 kN
Druh produktu	Strojový zverák