



Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 50 A = 100, Ø trňa d1: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303045 22
GTIN	4250122616283
Trieda položky	36E

Popis

Prevedenie:

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
Všetky sopky brunované.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Ø trňa d ₁	22 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Ø upnutia D ₁	22 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 22	309860 22
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22