



Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303020 22
GTIN	4250122614197
Trieda položky	36E

Popis

Prevedenie:

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
Všetky soky brunované.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	40 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Ø trňa d ₁	22 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
Vonkajší Ø D	48 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2

Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 22	309860 22
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 22	309840 22
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40