

**Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323600 4
GTIN	4045197296696
Trieda položky	32L

**Popis****Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Celojamkovače s hlboko zapusteným **hrotom z tvrdého kovu**.

Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

**Popis:**

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Norma:**

**DIN 806**

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	31,6 mm
Ø tvrdých kovov H	14 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	5 mm
Dĺžka plochy L <sub>1</sub>	50 mm
Morse kužel'	4
Celková dĺžka L	160 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

