

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie