

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie