

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250652 HB7120-1
GTIN	4045197819734
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie