

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie