


**Garant****KNUX 160405R, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Tvarovač triesky	2,2 mm
Lamač triesok	VM
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

