

**Garant****CNMG 160608, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie