


**Garant****KNUX 160410R, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	1 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Tvarovač triesky	2,2 mm
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

