

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie