

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie