


Garant**WNMG 080412, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Trieda položky	21G

Popis**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	VG
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie