

HOLEX**Pevný hrot WS, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323400 2
GTIN	4045197296610
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Jamkovače z nástrojovej ocele, celokalené.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:**DIN 806****Technický opis**

Morse kužeľ	2
Vonkajší Ø D	18 mm
Dĺžka plochy L ₁	30 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	2 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

