

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	VS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie