

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie