

**Garant****tepelný upínací trň Tvar ADB, BT 40 A = 120, Ø upnutia D1: 18mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303425 18
GTIN	4045197468055
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Upínač	BT 40 A = 120
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň