



Uhlová brúska, Typ: AGV17-150



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Milwaukee Uhlová brúska z pozvoľným štartom, **blokovanie opätovného nábehu** a ochrana pred preťažením. Uhlová brúska 1750 W/150 mm s **konštantnou elektronikou**, funkciou Anti-Kickback, **antivibračnou rukoväťou**, výmenou kotúčov bez použitia náradia. Upínacia matica **FIXTEC** je súčasťou dodávky.

Rozsah balenia:

Prídavná rukoväť, ochranný kryt, sieťový kábel 4 m.

Technický opis

Príkonnosť	1750 W
maximálne vibrácie podľa EN	8,7 m/s ²
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
maximálna hĺbka separácie	45 mm
Pozvoľný štart	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	150 mm
Hmotnosť	3 kg

Označenie výrobcu	AGV17-150XCProTector/ deadman spínac
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	9500 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC