

HAINBUCH**Zverák MANOK, Upínacia hlava (SK): 52****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329810 52
GTIN	2050001922489
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť.

Použitie:

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vrtačky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Vhodné upínacie hlavy pozri č. 329910 – 329946.

Technický opis

Výška H	124 mm
Šírka B	159 mm
Hmotnosť	14 kg
Dĺžka L	214 mm
Veľkosť upínania	52
Rozmer cez steny	17 mm
Vzdialenosť upevňovacích otvorov	184 mm

Presnosť opakovania	0,01 mm
maximálna upínacia sila	90 kN
Ø rozstupnej kružnice otvorov	120 mm
Ø hlavy	80 mm
Rozsah upínania	4 - 52 mm
Druh produktu	Strojný zverák