

HAINBUCH**Zverák MANOK, Upínacia hlava (SK): 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329810 80
GTIN	2050001922502
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Stacionárny strojný zverák z masívnej zliatiny. Vysoká prídržná sila, presnosť a tuhosť.

Použitie:

Všestranné použitie napr. obrábacie centrá, meracie stroje, stĺpové vrtačky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Vhodné upínacie hlavy pozri č. 329910 – 329946.

Technický opis

Dĺžka L	264 mm
Výška H	140 mm
Šírka B	210 mm
Hmotnosť	23 kg
Veľkosť upínania	80
Presnosť opakovania	0,01 mm
Vzdialenosť upevňovacích otvorov	236 mm

Ø rozostupnej kružnice otvorov	165 mm
maximálna upínacia sila	115 kN
Rozmer cez steny	17 mm
Ø hlavy	115 mm
Rozsah upínania	5 - 80 mm
Druh produktu	Strojný zverák