



Uhlová brúska, Typ: AGVM26-230



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:

- motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
- Ochrana proti opätovnému rozbehu.
- Otočná rukoväť s tlmením vibrácií.
- Aretácia vretena.

2600 W motor. S bezpečnostnou spojku B-Guard s funkciou **Anti-Kickback**, upínacou maticou **FIXTEC** a autobalancerom.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte. Vrátane rýchlo upínacej matice **FIXTEC**.

Technický opis

maximálna hĺbka separácie	68 mm
Pozvoľný štart	áno
maximálne vibrácie podľa EN	2,5 m/s ²
Hmotnosť	5,8 kg
Príkion	2600 W
maximálny Ø kotúčov	230 mm
Označenie výrobcu	AGVM26-230GEXProTector

Zvláštnosť	FIXTEC
Zvláštnosť	Autobalancer
Zvláštnosť	Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
Zvláštnosť	otočná rukoväť
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT