



Uhlová brúska, Typ: AGV17-125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Milwaukee Uhlová brúska z pozvoľným štartom, **blokovanie opätovného nábehu** a ochrana pred preťažením. Uhlová brúska 1750 W/125 mm s **elektronikou otáčok**, funkciou Kickback a pozvoľným štartom. **Antivibračná rukoväť**, výmena kotúča bez použitia náradia. Upínacia matica **FIXTEC** je súčasťou dodávky.

Rozsah balenia:

Prídavná rukoväť, ochranný kryt, sieťový kábel 4 m.

Technický opis

Pozvoľný štart	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálne vibrácie podľa EN	9,5 m/s ²
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Príkion	1750 W
Hmotnosť	2,8 kg
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	AGV17-125XProTector

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	2600 - 11000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC