

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy, HSK-A 100 A = 100, Ø trňa d1: 50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	306678 50
GTIN	4045197290458
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Upínanie -Ø 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.**
- **S otvorom na čip Balluff/RFID.**
- **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
- **Upravené funkčné plochy HSK.**

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø trňa d ₁	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	50
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	50
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	30 mm
Vonkajší Ø D	120 mm

Ø upnutia D ₁	50 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 50	309890 50
Trubička na chladenie HSK pre HSK 50	309880 50
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 50	309860 50