

Garant**list HSS šírka ap = 3,1 mm, Ø D / počet čepielok Z: 125/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218444 125/10
GTIN	4045197534200
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do Ø D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1125
Súprava upevňovacích skrutiek	219985
Ø rezných hrán D _c	125 mm

Počet rezných hrán Z	10
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava upevňovacích skrutiek10-dielne	219985
--	--------