

**Garant****Valcový upínač bez vnútorného chladenia, stopka Weldon, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210555 25
GTIN	4045197522672
Trieda položky	21Z

**Popis****Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

**Systém obvodovej hádzavosti  $\leq 10 \mu\text{m}$**  vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

**Upozornenie:**

**Maximálna hĺbka frézovania** =  $L_1 + l$ ; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka $L_1$	62 mm
Vonkajší Ø $D_1$	24,8 mm
Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	25 mm
odporúčaný ťahovací moment	35 Nm
Celková dĺžka L	120 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Séria	TopCut
Upínač	stopka Weldon
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

