

**Prípravok na pretáčanie čelustí, Vonkajší / vnútorný Ø: 290/208mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Trieda položky	38L

Popis**Prevedenie:**

V telese je zabudovaný **zápustkovo kovaný špirálový krúžok**, ktorý sa otáča ryhovačom na obvoде telesa. Tento špirálový krúžok poháňa 3 **vratné** nastavovacie čeluste plynulo smerom dovnútra alebo von. Na vnútorné obrábanie sa vkladajú závesné skrutky nastavovacích čelustí do otvorov nadstavbových čelustí sústružníckeho skľučovadla a upne skľučovadlo. **Pri sústružení je skľučovadlo v rovnakom stave (predpätí), v akom bude neskôr pri obrábaní obrobku.**

Popis:

Nastavovacie čeluste
Ryhovač
Korpus so špirálovým krúžkom
Nadstavbové čeluste
Závesná skrutka

Použitie:

Na racionálne **vnútorné sústruženie a vonkajšie presústruženie mäkkých nadstavbových čelustí** na sústružníckych skľučovadlách. Tiež vhodné na vybrúsenie a prebrúsenie **kalených nadstavbových čelustí** na obvodovú hádzavosť.

Technický opis

vhodné pre skľučovadlo do Ø	315 mm
Hmotnosť	7 kg
Vnútorňý Ø	208 mm
Vonkajší Ø	290 mm
Ø oblasti zavesenia Poloha J	145 - 215 mm
Ø oblasti zavesenia Poloha A	290 - 360 mm
Druh produktu	uvoľňovací krúžok