

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415186 500
GTIN	4045197479839
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Nonius s matným chrómovaným povrchom bez odleskov. Meracie plochy kalené a brúsené. **Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

S presným nastavením.

**Technický opis**

Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Hmotnosť	1,9 kg
Rozsah merania	0 - 500 mm
Odčítanie	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,1 mm

Jemné nastavenie	áno
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500