

**Zverák na brúsenie a kontrolu bez vretena, Šírka čelustí A: 45mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363650 45
GTIN	4045197313607
Trieda položky	38F

Popis**Prevedenie:**

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).

Pohyblivú čelusť ručne nasuňte na obrobok a upnite. **Pri uvoľňovaní sa pohyblivá čelusť automaticky zodvihne z obrobku.**

Funkcia:

Vťahovací systém – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

Technický opis

Hmotnosť	1,3 kg
Celková dĺžka a	160 mm
maximálny rozsah upínania b	85 mm
Šírka čelustí A	45 mm
Výška čelusti C	20 mm
Celková šírka B	45 mm

Druh produktu

Zverák na kontrolu