




## Zverák na brúsenie a kontrolu bez vretena, Šírka čelustí A: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 363650 125    |
| GTIN             | 4045197313638 |
| Trieda položky   | 38F           |

### Popis

#### Prevedenie:

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

**Pracovné použitie na 4 rôznych stranách** (základné, čelné a bočné plochy).

Pohyblivú čelusť ručne nasuňte na obrobok a upnite. **Pri uvoľňovaní sa pohyblivá čelusť automaticky zodvihne z obrobku.**

#### Funkcia:

**Vťahovací systém** – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

#### Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

#### Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

### Technický opis

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Celková dĺžka a             | 310 mm  |
| Hmotnosť                    | 14,5 kg |
| maximálny rozsah upínania b | 180 mm  |
| Šírka čelustí A             | 125 mm  |
| Výška čelusti C             | 43 mm   |
| Celková šírka B             | 125 mm  |

Druh produktu

Zverák na kontrolu