



Vnútorý presný merací prístroj ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 18-35mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútorý presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Počet meracích kotúčov	2
Hĺbka merania	110 mm
Počet meracích čapov	9
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Rozsah merania	18 - 35 mm
Centrovací tanier Šírka	14,8 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia DAKKSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 24	435094 24
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Merací kotúč pre rozsah merania 18 – 35 Hrúbka 0,5	435107 0,5

Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 32	435084 32
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 22	435084 22
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 20	435084 20
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm TK merací Ø 30	435094 30
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 28	435084 28
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 18	435084 18
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm TK merací Ø 20	435094 20
Merací kotúč pre rozsah merania 18 – 35 Hrúbka 1	435107 1
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 24	435084 24
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm Ocel' merací Ø 26	435084 26
Ocel'ový dotyk Typ 16	434900 16
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mm TK merací Ø 18	435094 18

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 28	435094 28
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 32	435094 32
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 30	435084 30
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 22	435094 22
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 26	435094 26
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmTK merací Ø 34	435094 34
Merací kolík pre rozsah merania 18 - 35 mmOceľ merací Ø 34	435084 34