



## Vnútorňý presný merací prístroj ocel' bez úchylkomeru SU, Rozsah merania: 50-100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Trieda položky	46F

### Popis

#### Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne  $\varnothing$  vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **z ocele**.

#### Použitie:

Na presné meranie  $\varnothing$  otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

#### Rozsah balenia:

Vnútorňý presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

#### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

#### Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

### Technický opis

Počet meracích kotúčov	3
Rozsah merania	50 - 100 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Hĺbka merania	180 mm
Počet meracích čapov	11
Centrovací tanier Šírka	45 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

## Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 160	023210 160
---	------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 55	435096 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 90	435096 90
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 0,5	435109 0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 75	435086 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75

Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 60	435096 60
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 65	435096 65
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 85	435096 85
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 85	435086 85
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 65	435086 65
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 55	435086 55
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 70	435086 70
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 95	435086 95
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 50	435086 50
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 1	435109 1
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 90	435086 90
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 100	435086 100
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 70	435096 70
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85

Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 95	435096 95
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 100	435096 100
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 60	435086 60
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 80	435096 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 75	435096 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 50	435096 50
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 80	435086 80
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5